



WL8060



lumina - intense Tom. Schuko c/tampa+quadro -brc

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Corrente elétrica

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Tampa, porta

Tipo de tampa	A tampa articulada cai para trás
---------------	----------------------------------

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação

Com impressão	Não
---------------	-----

Texto

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada

Adequado para

lumina

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim