



47357004

## K.5 Gniazdo SCHUKO z przesł. st., stal szl. nierdz.

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kolor                   | Stal szlachetna |
| Kod RAL                 | 9022            |
| Wykończenie powierzchni | Mat             |
| Materiał                | Metal           |
|                         | Stal szlachetna |

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Wbudowane puszki podtynkowe  | 31 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

#### Rodzaj połączenia

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtyczki |
|------------------|----------------|

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe                               |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |

#### Sprzęt

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym   | Nie |

#### Dodatkowe informacje

|        |                  |
|--------|------------------|
| Nadruk | Bez nadruku      |
| Oslona | Oslona centralna |

---

**Dodatkowe informacje**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                    |

---

**Odpowiednie do**

Berker K.x

---

---

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |