



LNH00010M6

Fusible NH000 gG 690V 10A avec indicateur combiné et préhenseur souus tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe

gG

Fusible

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

gG

Tension

Type de tension d'alimentation

AC

Tension assignée d'emploi Ue

690 - 690 V

Tension assignée CA 50 Hz

690 - 690 V

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Conditions d'utilisation

Isolé

Non

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC60898-1

80 kA

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN

1.70 W

Dimensions

Hauteur

79 mm

Largeur

20.80 mm

Profondeur

52.5 mm

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui