



LNH0040M

**Fusible NH000 gG 500V 40A indicateur central, pattes sous tension**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Course

gG

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

NH000

Caractéristique du fusible

gG

**Tension**

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Tension assignée d'emploi Ue

500 - 500 V

Tension assignée CA 50 Hz

500 - 500 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

40 A

**Conditions d'utilisation**

Isolé

Non

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné lcn sous AC selon IEC60898-1

120 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN

3.70 W

**Dimensions**

Hauteur

79 mm

Largeur

21 mm

Profondeur

51 mm

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui