



LNH0040M

## Mespatroon NH000 40 A 500 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                  |       |
|------------------|-------|
| Zekeringsgrootte | NH000 |
|------------------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kenmerken zekering | gG |
|--------------------|----|

#### Spanning

|              |       |
|--------------|-------|
| Type voeding | AC/DC |
|--------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub> | 3,70 W |
|----------------------------------------------|--------|

#### Afmetingen

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 79 mm |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Breedte | 21 mm |
|---------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Diepte | 51 mm |
|--------|-------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
|--------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|