



LNH0040MK

## Knivsäkring 000 40A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|       |    |
|-------|----|
| Kurva | gG |
|-------|----|

#### Säkring

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Säkringsstorlek | NH000 |
|-----------------|-------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Säkringens karakteristik | gG |
|--------------------------|----|

#### Spänning

|               |    |
|---------------|----|
| Matarspänning | AC |
|---------------|----|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Märkdryftspänning Ue | 0 - 500 V |
|----------------------|-----------|

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Märkspänning vid AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|---------------------------|-------------|

#### Elektrisk ström

|           |      |
|-----------|------|
| Märkström | 40 A |
|-----------|------|

#### Användningsförhållanden

|          |    |
|----------|----|
| Isolerad | Ja |
|----------|----|

#### Elektriska huvudattribut

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1) | 120 kA |
|-----------------------------------------------|--------|

#### Ström

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 3,70 W |
|--------------------------------------------|--------|

#### Dimensioner

|      |       |
|------|-------|
| Höjd | 79 mm |
|------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Bredd | 21 mm |
|-------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Djup | 51 mm |
|------|-------|