



BF340N

Bloc différentiel 3P 40A 300mA type A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant différentiel assigné Idn	300 mA
Courant assigné nominal	40 A

Architecture

Nombre de pôles	3
Position du neutre	Droite

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Installation, montage

Couple de serrage	2,90 - 2,90 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,90 - 2,90 Nm

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée
---	---------------

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	92 mm