




41668989

B.Kwadrat/S.1 Gniazdo z uz. USA/KANADA NEMA 5-15 R, biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	15 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	125 V
---------------------	-------

Napięcie znamionowe	125 - 125 V
---------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Kod RAL	9010
---------	------

Wykończenie powierzchni	Połysk
-------------------------	--------

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość	71 mm
-----------	-------

Liczba jednostek	1
------------------	---

Zakres głębokości wbudowania	19 mm
------------------------------	-------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	NEMA
--------------------------	------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
---------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Oslona	Oslona centralna
--------	------------------

Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
---------	--------------------------------

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC

Tak

Zgodność z RoHS

Tak