



FV42A

**Coffret saillie, VegaD IP55, 800x550x275mm, 48 modules + 2 rangées à compléter**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 2   |
| Nombre de rangées         | 4   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 48 |
|-------------------|----|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 800 mm |
| Largeur    | 550 mm |
| Profondeur | 275 mm |

#### Couvercle, porte

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de portes | 1 |
|------------------|---|

#### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 24 |
|--------------------|----|

#### Couvercle, porte

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Type de poignée                | Poignée escamotable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non                 |

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 4 |
|---------------------------|---|

#### Matière

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Matériau | Métal<br>Plastique |
| Code RAL | 9010               |
| Couleur  | Blanc pur          |

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Classe de protection      | Classe II         |
| Résistance aux chocs IK   | IK10              |
| Classe de protection (IP) | IP55              |
| Type de verrouillage      | Par outil spécial |