




11477009

### Enjoliveur pour interrupteur/poussoir à tirage, K.1, blanc polaire brillant

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Cordon |
|---------------------------|--------|

##### Matières

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Blanc polaire   |
| Code RAL               | 9010            |
| Finition de la surface | Brillant        |
| Matière                | Thermoplastique |
| Traitement             | Non traité      |

##### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 55,50 mm |
| Largeur    | 70,50 mm |
| Profondeur | 26 mm    |

##### Connectivité

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage |
|-----------------|----------------------|

##### Équipement

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | No |
|---------------------------------------|----|

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Textes

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Impression          | Enjoliveur sans inscription |
| Mode d'installation | Fixation de borne           |

##### Identification

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| r Disposition d'assemblage | Obturbateur |
|----------------------------|-------------|

##### Adapté à

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
|------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |