



FWK9502100VERZ

**Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0, 75m verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse	E30 E60
------------------------	------------

**Architektur**

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Abmessungen**

Höhe	142 mm
Breite	300 mm
Länge	750 mm
Innenhöhe	49 mm
Innenbreite	204 mm
Lichter innerer Querschnitt	9996 - 9996 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	43
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Verzinkt

**Ausstattung**

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Zink
-------	------

**Ausstattung**

Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Trennwände möglich	Ja
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Schutzfolie	Nein

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

