



FWK9502100VERZ

## FWK kanaal compleet 90/50210, 750 mm, verzinkt

### Technische eigenschappen

#### Veiligheid

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Brandbeveiligingsklasse | E30<br>E60 |
|-------------------------|------------|

#### Uitvoering

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal brandvertragende zijden | 4 |
|--------------------------------|---|

#### Installatie, montage

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

#### Afmetingen

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Hoogte           | 142 mm                      |
| Breedte          | 300 mm                      |
| Lengte           | 750 mm                      |
| Inwendige hoogte | 49 mm                       |
| Interne breedte  | 204 mm                      |
| Binnendoorsnede  | 9996 - 9996 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 43 |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal               | Gips<br>Staal |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt      |

#### Samenstelling

|                |       |
|----------------|-------|
| Plaatmateriaal | Staal |
|----------------|-------|

#### Materiaal

|       |      |
|-------|------|
| Kleur | Zink |
|-------|------|

#### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Aantal kabelhouders per meter | 0   |
| Scheidingswanden mogelijk     | Ja  |
| Aantal scheidingswanden       | 0   |
| Met beschermfolie             | Nee |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

