



NDN363

### Disjuntor 3 Pólos 63A Curva D 10/15kA 3 Módulos

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2	15 kA
Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1	10 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-círcuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-2	30 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-círcuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	15 kA
Corrente nominal a -25 °C	78,67 A
Corrente nominal a -20 °C	77,38 A
Corrente nominal a -15 °C	76,06 A
Corrente nominal a -10 °C	74,72 A
Corrente nominal a -5 °C	73,36 A
Corrente nominal a 0 °C	71,97 A
Corrente nominal a 5 °C	70,56 A
Corrente nominal a 10 °C	69,11 A
Corrente nominal a 15 °C	67,64 A
Corrente nominal a 20 °C	66,13 A
Corrente nominal a 25 °C	64,58 A
Corrente nominal a 30 °C	63 A
Corrente nominal a 35 °C	60,96 A
Corrente nominal a 40 °C	58,86 A
Corrente nominal a 45 °C	56,68 A
Corrente nominal a 50 °C	54,40 A
Corrente nominal a 55 °C	52,03 A
Corrente nominal a 60 °C	49,55 A
Corrente nominal a 65 °C	46,94 A
Corrente nominal a 70 °C	44,17 A

##### Arquitetura

N.º de polos	3P
Curva	D

##### Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

##### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-círcuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	10 kA
---	-------

##### Instalação / montagem

Binário nominal de aperto do terminal superior	2,80 - 2,80 Nm
Binário nominal de aperto do terminal inferior	2,80 - 2,80 Nm

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	400 - 400 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Ligações

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 35 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 25 mm <sup>2</sup>

**Ligações**

Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores maciços	1 - 35 mm <sup>2</sup>

**Instalação / montagem**

Binário de aperto nominal	2,80 - 2,80 Nm
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	biconnect
Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Possibilidade de montagem a 360°	Sim

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Distância da grelha	60 mm

**Condições de utilização**

Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	2
Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C

**Potência**

Potência total dissipada em IN	19,90 W
--------------------------------	---------

**Endurância**

N.º de manobras elétricas em ciclos	4000
N.º de manobras mecânicas	20000

**Connectividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

**Dimensões**

Altura	83 mm
Largura	52,50 mm
Profundidade	70 mm

**Imagens e esquemas**

