



HMT125DR



Effektbrytare h3+ T/M 125A 3-Polig 50kA

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	125 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	50 kA
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 240 V AC IEC 60947-2	65 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	65 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	50 kA
Märkström 10°C enligt IEC 60947	151,70 A
Märkström 15°C enligt IEC 60947	148,60 A
Märkström 20°C enligt IEC 60947	145,50 A
Märkström 25°C enligt IEC 60947	142,30 A
Märkström 30°C enligt IEC 60947	139 A
Märkström vid 35°C enligt IEC 60947	135,60 A
Märkström vid 40°C enligt IEC 60947	132,20 A
Märkström 45°C enligt IEC 60947	128,60 A
Märkström 50°C enligt IEC 60947	125 A
Märkström 55°C enligt IEC 60947	121,30 A
Märkström vid 60°C enligt IEC 60947	117,40 A
Märkström 65°C enligt IEC 60947	113,40 A
Märkström 70°C enligt IEC 60947	109,30 A

Arkitektur

Antal poler	3
Styr/manöverelement	Vippa
Enhetens konstruktionstyp	Fast
Neutralledarens position	Utan nolla

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V
Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Märkdriftspänning Ue	220 - 690 V

Funktioner

Utlösningseenhet	TM h3+
------------------	--------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	27,90 W
--	---------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	10000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	40000

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

Anslutning

Area flexibel ledare	35 - 150 mm ²
Area solid ledare	35 - 185 mm ²

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Inställningar

	0,63
	0,8
	1

Kabel

Material kabel	Koppar Aluminium
----------------	---------------------

Kompatibilitet

Kompatibel med RDC AOB	Nej
Passar DIN-skena	Nej
Lämplig för fördelningar	Ja

Dimensioner

Dimensioner	165 x 105 mm
Höjd	165 mm
Bredd	105 mm
Djup	97 mm
Nedströms samlingskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)	4 mm 8,5 mm 25 mm
Primär samlingskena: Bredd, höjd, diameter skruv (max.)	4 mm 8,5 mm 25 mm

Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge	Framsida
Nominellt åtdragningsmoment	12 - 12 Nm
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	12 - 12 Nm
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	12 - 12 Nm

Elektriskt skydd

Momentant skydd (li): rattens inställningskoefficient	6 8 10 13
---	--------------------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja