



LVZW401K05

### Transformateur de Courant E\_ pour LV NH1-3 400/5A 5VA Classe 0,5S CH

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Classe de précision | 0.5 S |
|---------------------|-------|

##### Puissance

|           |      |
|-----------|------|
| Puissance | 5 VA |
|-----------|------|

##### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Hauteur                | 63.50 mm |
| Largeur                | 59.50 mm |
| Profondeur             | 30.10 mm |
| Hauteur de l'ouverture | 12.50 mm |
| Largeur de l'ouverture | 30.50 mm |

##### Connectivité

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Type de connection / prise | Borne à vis |
|----------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Tension

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement | 3000 V |
|------------------------------|--------|

##### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -5 - 40 °C  |
| Température de stockage/transport | -40 - 75 °C |

##### Raccordement

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 6 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 6 mm <sup>2</sup> |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Courant électrique

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Courant Max au primaire   | 400 A |
| Courant Max au secondaire | 5 A   |