



47753552

#### Tekniska egenskaper

##### Spänning

Märkspänning 250 V

##### Elektrisk ström

Märkström 16 A

##### Användningsförhållanden

Drifttemperatur -15 - 30 °C

##### Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

##### Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

##### Dimensioner

Höjd 76 mm

Bredd 147 mm

Djup 64 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Höjd på P-touch-band för märkningsfält 12 mm

##### Anslutning

Ledararea 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

##### Anslutning

Anslutningstyp Plug-in anslutning

Typ av montering Skruvmontering  
Klor

##### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Ja

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

##### Tillbehör

Har märksfält Ja

##### Skydd, dörr

Typ av lock Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge

##### Kapacitet

Antal moduler 2

##### Säkerhet

Petskyddad Ja

Slagtåligghet IK IK05

Kapslingsklass (IP) IP55

##### Funktioner

Med orienteringsbelysning Nej

Med funktionsbelysning Nej

---

**Identifiering**

---

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

---

**Text**

---

Ledningar	Insatser genomkopplade
-----------	------------------------

---

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

---

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

---

Märkning	Med märkfält
----------	--------------

---

**Hållbarhet**

---

Halogenfri	Ja
------------	----

---

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

---