




WL8020

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 AX (100W LED (SBL))

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami
Pro přišroubování

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano