




LNH1100M6

Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 100A 690 VAC

Właściwości techniczne

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	gG
----------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH1C
---------------------------------	------

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	690 - 690 V
--	-------------

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz	690 - 690 V
----------------------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	100 A
-----------------	-------

Warunki użytkowania

Izolowany	Nie
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączenia I _{cn} zgodnie z IEC 60898-1	80 kA
--	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	9,40 W
--	--------

Wymiary

Wysokość	135 mm
----------	--------

Szerokość	29,50 mm
-----------	----------

Głębokość	64,5 mm
-----------	---------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----