



WL8010

Prekidač 1-polni sa okvirom, lumina intense, bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 26 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Sa kralama
Za pričvršćivanje vijcima

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da