



LVSG00TRPX

Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojníc 185mm, zvýšený, 95mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud I _{cc}	120 kA
Podmíněný návrhový zkratový proud při U _e =400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4	120 kA
Podmíněný návrhový zkratový proud při U _e =500V podle IEC 61439-1 3.8.10.4	120 kA
Podmíněný návrhový zkratový proud při U _e =690V podle IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA

Pojistka

Velikost pojistky	NH00
-------------------	------

Konektivita

Typ připojení	Přímé připojení
---------------	-----------------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	2.5 - 95 mm ²
----------------------------	--------------------------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Připojení

Průřez plného vodiče	2.5 - 95 mm ²
Typ konektoru/zástrčky	Krabicová svorka

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	5 - 5 Nm
----------------------------	----------

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	200
------------------------------------	-----

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
---------------------------	--------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	1400
--------------------------------	------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP2X
-----------------	------

Elektrický proud

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I _{cw} 1 s IEC 60947	5 kA
--	------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	8 kV
--	------

Rozměry

Vzdálenost přípojníc	185 mm
Výška	671 mm
Hloubka	123 mm

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	22 W
--	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano