



LNH0125MK

Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt izol. gG 125A 500VAC

Właściwości techniczne

Architektura

Charakterystyka wyzwalań	gG
--------------------------	----

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

Charakterystyka bezpiecznika	gG
------------------------------	----

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	500 - 500 V
--	-------------

Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz	500 - 500 V
----------------------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Warunki użytkowania

Izolowany	Tak
-----------	-----

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciorowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	10 W
--	------

Wymiary

Wysokość	79 mm
----------	-------

Szerokość	21 mm
-----------	-------

Głębokość	51 mm
-----------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
---------------	-----

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----