



WH25150100C



kallysto.line ENC complet: Interrupteur S3 et Poussoir Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Dimensions 92 x 92 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Textes

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Interrupteur va-et-vient S3 / Poussoir, va-et-vient

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui