



LT054U

LT podstawa bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC szyny Cu 40mm zaciski klatkowe 95mm<sup>2</sup>

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	160 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

##### Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku wyjściowego	Zacisk klatkowy
Typ złącza/wtyku wejściowego	Zacisk klatkowy

##### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	8 - 8 Nm
Sposób montażu	System szyn
Możliwość montażu pionowego	Tak

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	19 W
--	------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
---------------------------------	--------

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak