



WH25150105C



kallysto.line ENC complet: Interrupteur S3 et Poussoir Noir

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Dimensions

Dimensions	92 x 92 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne enfichable
---------------------------	------------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Interrupteur va-et-vient S3 / Poussoir, va-et-vient

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----