



LLD075

**NH1-NR3P-LLD, 1W250-5M, Dreheisenmessgerät**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherung**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | NH1 |
|-----------------|-----|

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

**Elektrischer Strom**

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Nennstrom                                  | 250 A |
| Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B | 250 A |

**Installation, Montage**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 15 - 15 Nm |
|----------------------|------------|

**Ausdauer**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 200  |
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 1400 |

**Leistung**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 82 W |
|---------------------------------------|------|

**Anschluss**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 95 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 95 mm <sup>2</sup> |

**Abmessungen**

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 74,50 mm |
| Breite | 280 mm   |
| Länge  | 590 mm   |

**Spannung**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Isolationsspannung Ui        | 1000 V |
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 8000 V |

**Kabel**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Kabeleinführungsposition | Seite |
|--------------------------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |