



EEA001A

Ferndimmer Universal 500W LED/ESL

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 9001

Werkstoff Thermoplast

Abmessungen

Höhe 85 mm

Tiefe 62 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement Einzeltaster

Leistung

Glühlampenlast 500 - 500 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 50 °C

Kapazität

Anzahl Module 2

Texte

Dimmprinzip Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Ausstattung

Nebenstelleneingang Nein