



EEA001A

Ferndimmer Universal 500W LED/ESL

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
-------------------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9001
Werkstoff	Thermoplast

Abmessungen

Höhe	85 mm
Tiefe	62 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzeltaster
-----------------------	--------------

Leistung

Glühlampenlast	500 - 500 W
----------------	-------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
--------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Texte

Dimmprinzip	Automatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
-------------	--

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
--------------	--------------------