




20308989



**Termostato S/B bl. polar,brillo**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Elemento de control/operación | Rotativo |
|-------------------------------|----------|

**Corriente eléctrica**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Corriente nominal asignada      | 4 A  |
| Corriente máxima de conmutación | 10 A |

**Tensión**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Tensión nominal | 230-230 V |
|-----------------|-----------|

**Power supply**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tensión de alimentación | 230 V AC |
|-------------------------|----------|

**Frecuencia**

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Configuración**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Temperatura de consigna confort | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

**Materiales**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Colour                   | Blanco polar      |
| Código RAL               | 9010              |
| Acabado de la superficie | Brillante         |
| Material                 | Metal<br>Plástico |

**Dimensiones**

|             |          |
|-------------|----------|
| Altura      | 71 mm    |
| Anchura     | 71 mm    |
| Profundidad | 50,90 mm |

**Pantalla**

|                  |    |
|------------------|----|
| Con visualizador | No |
|------------------|----|

**Equipo**

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Diferencia de temperatura de conmutación | 0,50 K                 |
| Tipo de termostato                       | Termostato de ambiente |
| Tipo de sonda                            | Bimetal                |
| Con calefactor                           | Sí                     |

**Conexión**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo de contactos | 1NC |
|-------------------|-----|

**Seguridad**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Condiciones de uso**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Clase de eficiencia energética | I (1%) |
|--------------------------------|--------|

**Texto**

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo de montaje      | Sin garras de expansión                          |
| Tipo de conexión     | Con bornes de conexión rápida                    |
| Recuperación térmica | Con recuperación térmica                         |
| Inscripción          | Con inscripción                                  |
| Unión                | Con conexión aparte para modo reducción nocturna |

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sin halógenos         | Sí |
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |