




284401

Vestavný proudový chránič, 16 A, 30 mA, typ A

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	2
------------	---

Napětí

Jmenovité napětí	230 V
Typ napájecího napětí	AC

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Vypínací a otevírací kapacita I _{dm}	3 kA
Jmenovitý reziduální provozní proud I _{dn}	30 mA

Bezpečnost

Typ diferenciální ochrany	A
Stupeň krytí IP	IP20

Připojení

Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče	1,5 - 2,5 mm ²
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče	2,50 - 2,50 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 40 °C
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	2

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
-------------------	-------

Texty

Ochrana	Na ochranu sériově zapojených spotřebičů
Typ	Typ A pro střídavé a pulzující stejnosměrné proudy
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Způsob montáže	S upevněním sponami/šrouby Pro montáž pod omítku a do dutých příček

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano