




20308989



## Rumstermostat med NC kontakt, centrumpla OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Styr/manöverelement | Roterande |
|---------------------|-----------|

#### Elektrisk ström

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Märkström             | 10 A |
| Omkopplingsström      | 10 A |
| Max. omkopplingsström | 10 A |

#### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 250 - 250 V |
| Märkspänning | 250 V       |

#### Strömförsörjning

|               |          |
|---------------|----------|
| Driftspänning | 230 V AC |
|---------------|----------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Inställningar

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Börvärde komforttemperatur | 5 - 30 °C |
|----------------------------|-----------|

#### Material

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Färg         | Vit             |
| RAL-kod      | 9010            |
| Ytbehandling | Blank           |
| Material     | Metall<br>Plast |

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 71 mm    |
| Bredd | 71 mm    |
| Djup  | 50,90 mm |

#### Skärm

|             |     |
|-------------|-----|
| Med display | Nej |
|-------------|-----|

#### Utrustning

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Omkoppling av temperaturskillnad | 0,50 K        |
| Typ av termostat                 | Rumstermostat |
| Typ av sensor                    | Bimetall      |
| Med värmare                      | Ja            |

#### Anslutning

|                |     |
|----------------|-----|
| Anslutningstyp | 1NC |
|----------------|-----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklass | I (1%) |
|--------------------------|--------|

#### Text

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Utförande        | Utan klor                               |
| Anslutningstyp   | Med snabbanslutning                     |
| värmecirkulation | Med returvärme                          |
| Präglad          | Med tryck/prägling                      |
| Skarv            | Med separat anslutning för nattsänkning |

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |