



HI462

### Commutateur 4 pôles 1250A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement        | 1000 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |

##### Courant électrique

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                                | 1250 A |
| Courant assigné admissible I <sub>cn</sub> W IEC 60947 | 64 kA  |
| Courant court-circuit avec fusible gl-gG               | 100 kA |

##### Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 | 822000 W |
|-----------------------------------|----------|

##### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles           | 4                       |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative longue |
| Type de pôles             | 4P                      |

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 330 mm |
| Largeur    | 466 mm |
| Profondeur | 375 mm |

##### Commandes et indicateurs

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Commande motorisée intégrée | Non |
|-----------------------------|-----|

##### Couvercle, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP00 |
|---------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Puissance

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 373,20 W |
|-----------------------------------|----------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 4x 185 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|------------------------|