



HI462

Omschakelaar 4P - 1250A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	1000 V
Nominale stothoudspanning U_{imp}	12000 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom	1250 A
Nominale piekstroombestendigheid I_{cw} IEC60947	64 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I_{cc} met gl-gG-zekeringen	100 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	822000 W
----------------------------------	----------

Architectuur

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaigreep
Pooltype	4P

Afmetingen

Hoogte	330 mm
Breedte	466 mm
Diepte	375 mm

Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	373,20 W
----------------------------------	----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	4x 185 mm ²
---------------------------	------------------------