



LVSGW00TRPX

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc}	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei $U_e=400$ V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei $U_e=500$ V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	120 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei $U_e=690$ V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00
-----------------	------

Konnektivität

Anschlussart	Direktanschluss
--------------	-----------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 95 mm ²

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Rahmenklemme
-----------------------	--------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	14 - 14 Nm
----------------------	------------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
---	-----

Spannung

Isolationsspannung U_i	1000 V
--------------------------	--------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400
---	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
--------------------------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom für kurze Zeit I_{cw} 1s IEC 60947	5 kA
--	------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	8 kV
-----------------------------------	------

Abmessungen

Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	741 mm
Tiefe	177 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	22 W
---------------------------------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja