



KXB04F5

Zacisk szeregowy z miejscem na bezpiecznik gG(5x20) 4mm<sup>2</sup>

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 6,30 A |
|-----------------|--------|

##### Moc

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1 W |
|----------------------------------------------|-----|

##### Wymiary

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 54,50 mm |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 77,20 mm |
|-----------|----------|

|           |      |
|-----------|------|
| Głębokość | 8 mm |
|-----------|------|

##### Łączność

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

##### Rodzaj połączenia

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|-------------------------|

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-------------------------|

##### Materiały

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Szary |
|-------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Kod RAL | 7030 |
|---------|------|

|          |               |
|----------|---------------|
| Materiał | Poliamid (PA) |
|----------|---------------|

##### Instalacja, montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|