



16406094

Odlagač hotelske kartice, relejni sa centalnom pločom, Q.x, antracit pliš

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	230 V
---------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Hotelska kartica
Broj polova	1

Snaga

Žarulja sa žarnom niti i halogena žarulja od 230 V	1500 W
Fluorescentne svjetiljke u duo krugu	1500 W

Materijali

Boja	Aluminij
Obrada površine	Baršunasto/pliš
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Lakirano
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	57,30 mm
Ugrađena dubina	32 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	0
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 50 °C
-------------------	------------

Tekst

Otisak	Sa natpisom "Hotelcard"
Način instalacije	Sa kralama
Rasvjeta	Za osvjetljenje
Promjena načina rada	1-polni
Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama

Pogodno za

Q.x

Održivost

Usklađeno sa RoHS

Da