



LVS00100SE

Gr. 00, 100 mm railafstand, 1-polig schakelend, M8 aansluiting

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc}	100 kA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij U _e =400 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B / 400 V	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B / 500 V	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B category B / 690 V	160 A
Nominale stroom bij U _e =400 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Nominale stroom bij U _e =690 VAC conform IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom bij U _e =690 V conf. IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A
	35 A
	40 A
	50 A
	63 A
	80 A
	100 A
	125 A
	160 A

Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
	Ophangen

Aansluiting

Type connector/steker	M8 klem
-----------------------	---------

Uitvoering

Aantal polen	3
Aantal schakelbare polen	1

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	14 - 14 NM
Aandraaimoment voor montage op rail	14 - 14 NM

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	200
--	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	1400
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	1600

Stroom / temperatuur

Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947	5 kA
---	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	8 kV
Nominale spanning U_e	690 - 690 V

Afmetingen

Afmetingen	401 x 50 mm
Afstand railsysteem	100 mm
Hoogte	401 mm
Diepte	123 mm

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	20 W
Verliesvermogen van de zekering in het apparaat geïnstalleerd	12 W
Verliesvermogen bij volle belasting	56 W

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Elektrische beveiliging

Met foutindicator	Nee
-------------------	-----

Functionies

Dubbel onderbrekend	Nee
---------------------	-----

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
---	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja