



HI465

### Invers. cmdo. manual 4P 2000A

#### Características técnicas

##### Tensão

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Tensão nominal de isolamento Ui               | 1000 V  |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 12000 V |

##### Corrente elétrica

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Corrente nominal                                              | 2000 A |
| Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947 | 78 kA  |

##### Potência

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 | 1316000 W |
|------------------------------------------------------|-----------|

##### Arquitetura

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Número de polos          | 4                      |
| Tipo de órgão de comando | Pega rotativa comprida |
| N.º de polos             | 4P                     |

##### Dimensões

|              |        |
|--------------|--------|
| Altura       | 380 mm |
| Largura      | 598 mm |
| Profundidade | 496 mm |

##### Controlos e indicadores

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Comando motorizado integrado | Não |
|------------------------------|-----|

##### Tampa, porta

|            |     |
|------------|-----|
| Bloqueável | Sim |
|------------|-----|

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP00 |
|-----------------------|------|

##### Potência

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Potência total dissipada em IN | 712 W |
|--------------------------------|-------|