



LNH1160M

### NH-Sicherungseinsatz NH1 gG AC500V 160A Kombi-Melder mit Metall-Griffflasche

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Auslösecharakteristik | gG |
|-----------------------|----|

##### Sicherung

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Sicherungsgröße          | NH1 |
| Sicherungscharakteristik | gG  |

##### Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Versorgungsspannungsart                   | AC/DC       |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 500 - 500 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz           | 500 - 500 V |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 160 A |
|-----------|-------|

##### Einsatzbedingungen

|          |      |
|----------|------|
| Isoliert | Nein |
|----------|------|

##### Elektrische Hauptattribute

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Bemessungsschaltvermögen I <sub>cn</sub> nach IEC 60898-1 | 120 kA |
|-----------------------------------------------------------|--------|

##### Leistung

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 14,60 W |
|---------------------------------------|---------|

##### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 64,50 mm |
| Breite | 135 mm   |
| Tiefe  | 135 mm   |

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |