



B45111

### Goulotte d'installation clip45 TerCia TA-C45 90x55 1 compartiment noire

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Hauteur  | 55 mm   |
| Largeur  | 90 mm   |
| Longueur | 2000 mm |

##### Couvercle, porte

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles montables    | 1     |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 45 mm |
| Largeur de couverture 2           | 0 mm  |
| Largeur de la partie supérieure 3 | 0 mm  |

##### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Section intérieure / utile | 4455 - 4455 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|-----------------------------|

##### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

##### Matière

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Matériau   | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité              |
| Couleur    | Noir                    |
| Code RAL   | 9011                    |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK08 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

##### Connectivité

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans éclisses |
|-----------------------------------|---------------|

##### Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Agrafe incluse          | Non |
| Nombre de cloisons      | 0   |
| Avec film de protection | Oui |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |