



MUN220A

Interruptor automático magnetotérmico serie MU 2P 20A curva C 6KA

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	20 A
Poder de corte asignado Icn a 230V AC según IEC 60898-1	6 kA
Corriente asignada a -15°C	26,74 A
Corriente asignada a -10°C	26,41 A
Corriente asignada a -5°C	25,45 A
Corriente asignada a 0°C	24,81 A
Corriente asignada a 5°C	24,17 A
Corriente asignada a 10°C	23,52 A
Corriente asignada a 15°C	22,88 A
Corriente asignada a 20°C	22,23 A
Corriente asignada a 25°C	21,59 A
Corriente asignada a 30°C	20 A
Corriente asignada a 35°C	20,30 A
Corriente asignada a 40°C	19,66 A
Corriente asignada a 45°C	19,01 A
Corriente asignada a 50°C	19 A
Corriente asignada a 55°C	17,73 A
Corriente asignada a 60°C	17,08 A
Corriente asignada a 65°C	16,44 A
Corriente asignada a 70°C	15,79 A

Arquitectura

Tipo de polo	2P
Curva	C

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Principales características eléctricas

Poder de corte asignado Icn según IEC 60898-1	6 kA
---	------

Instalación, montaje

Par de apriete nominal del terminal superior	2,80 - 2,80 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	2,80 - 2,80 Nm

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	400 - 400 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento Ui	500 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores flexibles	1 - 25 mm ²
Sección transversal de entrada con tornillos, para conductores rígidos	1 - 35 mm ²
Sección transversal de conductor flexible	1 - 25 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1 - 35 mm ²

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	2,80 - 2,80 Nm
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	biconnect
Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne de tornillo
Posición de montaje de 360° posible	Sí

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2	2
---	---

Clase de limitación de energía I ² t	3
---	---

Protección a la humedad en el aire	Para todos los climas
------------------------------------	-----------------------

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	4,35 W
--	--------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

Dimensiones

Altura	83 mm
--------	-------

Anchura	35 mm
---------	-------

Profundidad	70 mm
-------------	-------

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----
