



HTG911H

**Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Courant de sortie         | 2500 mA |
| Intensité au secondaire 1 | 2,50 A  |

#### Fonctions

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Tension de sortie régulée | Non |
|---------------------------|-----|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 47 - 63 Hz |
|-----------|------------|

#### Puissance

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Puissance absorbée (veille) | 0,3 W |
|-----------------------------|-------|

#### Raccordement

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis |
|---------------------------|-------------|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

#### Tension

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tension de sortie | 23,28 - 24,72 V |
|-------------------|-----------------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

#### Connectivité

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
|----------------------|-------------|

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 93 mm |
| Largeur    | 71 mm |
| Profondeur | 63 mm |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |