



HI451

Lastumschalter 4polig 125A

Technische Eigenschaften

Spannung

Isolationsspannung U_i	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} IEC60947	12 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} mit gl-gG Sicherung	100 kA

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W
---	---------

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Polart	4P

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	9 - 9.9 Nm
----------------------	------------

Abmessungen

Höhe	135 mm
Breite	251 mm
Tiefe	218 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Kapazität

Anzahl Module	8.5
---------------	-----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7.60 W
---------------------------------------	--------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 50 mm ²
---	-------------------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----