



HTG911H

Fuente de alimentación 24V DC 2,5A a 70°C

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de salida	2500 mA
Intensidad de salida 1	2,50 A

Funciones

Tensión de salida ajustada	No
----------------------------	----

Potencia

Consumo de potencia en espera	0,3 W
-------------------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	47 - 63 Hz
------------	------------

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
------------------------------------	-------------------

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Tensión

Tensión de salida	23,28 - 24,72 V
-------------------	-----------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Dimensiones

Altura	93 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	63 mm

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí