




HI451

Conmutador I-0-II de 4x125A para accionamiento frontal

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	8000 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Corriente asignada de corta duración admisible I_{cw} 1s IEC 60947	12 kA
Poder de corte condicional I_{cc} con fusibles gI-gG	100 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	82000 W
---	---------

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Mando rotativo largo
Tipo de polo	4P

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	9 - 9,9 Nm
------------------------	------------

Dimensiones

Altura	135 mm
Anchura	251 mm
Profundidad	218 mm

Controles e indicadores

Accionamiento motorizado integrado	No
------------------------------------	----

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP00
-------------------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Capacidad

Número de módulos	8,5
-------------------	-----

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	7,60 W
--	--------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	35 - 50 mm ²
---	-------------------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
----------------	----