




HI458

Omschakelaar blokvorm 4-polig 630 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	12000 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
Nominale korteduurbestendigheid I_{cw} IEC 60947	17 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I_{cc} met gl-gG-zekeringen	50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	414000 W
----------------------------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaihendel
Pooltype	4P

Afmetingen

Hoogte	260 mm
Breedte	379 mm
Diepte	295 mm

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Capaciteit

Aantal modules	12
----------------	----

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	129,60 W
----------------------------------	----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	2x 185 mm ²
---------------------------------	------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----