



HI460

Lastumschalter 4polig 800A

Technische Eigenschaften

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	12000 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	64 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	50 kA

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	526000 W
---	----------

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	langer Drehgriff
Polart	4P

Abmessungen

Höhe	321 mm
Breite	466 mm
Tiefe	375 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	166,80 W
---------------------------------------	----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	4x 185 mm ²
---	------------------------