



16406094

**Tarjetero hotel electrónico, Q.x, aluminio**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

**Tensión**

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Tarjeta de hotel
Número de polos	1

**Potencia**

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	1500 W
Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo	1500 W

**Materiales**

Colour	Aluminio
Acabado de la superficie	Aterciopelado
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Lacado
Transparente	No

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	57,30 mm
Profundidad del montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	0
Con contacto de señal de retroalimentación	No

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 50 °C
-------------------------------	------------

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado	No
-----------------------------	----

**Texto**

Inscripción	Con inscripción "Hotelcard"
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Iluminación	Para iluminación
Modo conmutación	1 polo
Tipo de conexión	Con terminales atornillados

**Características técnicas**

Q.x	
-----	--

---

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS

Si