



HI454

Conmutador I-O-II de 4x250A para accionamiento frontal

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada de aislamiento U_i	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U_{imp})	12000 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	250 A
Corriente asignada de corta duración admisible I_{cw} 1s IEC 60947	15 kA
Poder de corte condicional I_{cc} con fusibles gl-gG	50 kA

Potencia

Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	164000 W
---	----------

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Mando rotativo largo
Tipo de polo	4P

Dimensiones

Altura	160 mm
Anchura	312 mm
Profundidad	218 mm

Controles e indicadores

Accionamiento motorizado integrado	No
------------------------------------	----

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP00
-------------------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Capacidad

Número de módulos	10
-------------------	----

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	23,60 W
--	---------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	95 - 150 mm ²
---	--------------------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí