



HI454

Invers. cmdo. manual 4P 250A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	12000 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	15 kA
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	50 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	164000 W
--	----------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de órgão de comando	Botão de giro longo
N.º de polos	4P

Dimensões

Altura	160 mm
Largura	312 mm
Profundidade	218 mm

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Capacidade

Número de módulos	10
-------------------	----

Potência

Potência total dissipada em IN	23,60 W
--------------------------------	---------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	95 - 150 mm ²
---------------------------------------	--------------------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim