



16406096

Q.x - Interrup. cartão hotel, antrac

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Cartão de hotel
Número de polos	1

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W

Materiais

Cor	Antracite
Acabamento	Aveludado
Material	Metal Plástico
Tratamento	Envernizado
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	57,30 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	0
Com contacto de sinal de feedback	Não

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C
------------------------------	------------

Textos

Impressão	Com gravação "Cartão de hotel"
Modo de instalação	Com garras de expansão
Iluminação	Para iluminação
Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Adequado para

Berker Q.x	
------------	--

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----